


Basplatta • V70eco

1200.500



Produktbeskrivning

V70eco basplatta är en vidareutveckling av den etablerade V70 serien, optimerad i pris och kvalitet.

De är fullt kompatibla med det existerande V70 T-spår Systemet.

- Centrum till H6 tolerans och spår till H8 tolerans.
- Injustering av basplattan på maskinbordet med centrum och/eller centreringsspår.
- Fästhål med 100 mm delning.
- Höghållfast verktygsstål.

Tillgängliga alternativ (leveranstid 10 arbetsdagar):

- Ytterligare fixeringshål med 63 mm delning.
- Ytterligare fixeringshål med 125 mm delning.
- Yttre stopp.
- Med kopplingsringar för Halder Nollpunkt-System.

Material

- Verktygsstål, höghållfast


Mer information

Not

Specialutförande och större dimensioner på begäran.

Ritning

1200.500



Orderinformation

System	l ₁	b ₁	a ±0,02	Dimension				y	Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt)	Antal T-Spår	[kg]	Art.nr.
				b ₂ ±0,2	l ₂ ±0,2	l ₃	l ₄					
V70	630	370	200	100	200	70	350	12	4	5 x 9	92	1200.500

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."