

Vinklat stöd höger/vänster

1548.800




Produktbeskrivning

Material

- Stål, sätthärdat, slipat

Ritning



D1 (mm)	n x T (mm)	Avstånd	X
40-330	1x50= 50		190
140-430	2x50=100		240
240-530	3x50=150		290
340-630	4x50=200		340
440-730	5x50=250		390
540-830	6x50=300		440
640-930	7x50=350		490
740-1030	8x50=400		540
840-1130	9x50=450		590

Orderinformation

System	Dimension				[g]	Art.nr.
	b ₁	d ₁	s	a		
vänster – Bild 1						
L12	48	12	18	15	1308	1548.800

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."