


## Positioneringsstycke · diamant belagd

1586.011



### Produktbeskrivning

#### Material

#### Upplägg

- Diamantbeläggning

#### Kropp

- Verktogsstål, härdad

### Ritning




Bild 1






Bild 2



### Orderinformation

Dimension									[g]	Art.nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±0,01	l <sub>3</sub>	b <sub>1</sub> -0,05	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
diamantbelagd och slät – Bild 2										
M12	12	42	20	2	44	24	21,4	13,4	403	1586.011

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."