

## Positioneringsstycke · horisontell prisma

1586.030



### Produktbeskrivning

#### Material

- Verktogsstål, härdat

### Ritning




Bild 1




Bild 2

### Orderinformation

Dimension							[g]	Art.nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	b <sub>1</sub> -0,05	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
[mm]								
horizontal prisma på båda sidor – Bild 1								
M12	8 – 20	40	14,4	44	21,4	10,7	367	1586.030

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."