


## Positioneringsstycke · vertikal prisma

1586.040




### Produktbeskrivning


#### Material

- Verktogsstål, härdat

### Ritning



### Orderinformation

$d_1$	$d_2$	$l_1$	Dimension $l_3$ [mm]	$b_1$ -0,05	$h_1$		Art.nr.
						[g]	
<b>vertikal prisma på båda sidor – Bild 1</b>							
M12	10 – 70	60	19,4	44	21,4	485	1586.040

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."