

## Positioneringsstycke · slät

1586.072



### Produktbeskrivning

#### Material

#### Kropp

- Verktogsstål, härdat

### Ritning




Bild 1





Bild 2





Bild 3






Bild 4



### Orderinformation

Dimension						[g]	Art.nr.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>4</sub>	b <sub>1</sub> -0,1	h <sub>1</sub>		
[mm]							
slät, på båda sidor / hög version – Bild 3							
M12	80	40	40	44	51,4	1601	1586.072

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."