

## Sidostopp 1586.252



### Produktbeskrivning

#### Material

- Stål

#### Montering

Stoppet kan monteras på spännlistens båda sidor.

#### Magnetisk version - bild 2:

Stoppet kan snabbt och enkelt tas bort innan bearbetning av arbetsstycket tack vare verktygsfri montering.

### Ritning




Bild 1

Bild 2

### Orderinformation

Dimension											[g]	Art.nr.	
d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	[mm]			
Bild 2													
15	M8	60	27	16	8	43	0 - 37	8	7			151	1586.252

### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

#### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

#### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."