

## Trappformad back

1701.110



## Produktbeskrivning

- Höga och trappformade sidor med gänga paralleller
- Polerade spännenytor
- Extra gängor på sidan för att montera HD backarna
- Fästen för klick system (art. nr. 1701.190 -1701.200) på sidan av backen

## Material

- Stål, härdat

## Ritning





Bild 1

Bild 2

## Orderinformation

Backbredd [mm]	Dimension [mm]							[g]	Art.nr.
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c		
Back, rörlig – Bild 2									
125	124,4	70	40	47	39,5	20	24	2000	1701.110

## Användningsexempel



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spännvidd s <sub>1</sub>	0 - 58	0 - 173	0 - 308
Spännvidd s <sub>2</sub>	0 - 111	50 - 225	4 - 361

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."