


## Grundbackar • hård

1701.120



## Produktbeskrivning

- En sida slät och polerad, en sida räfflad
- Extra gängor paralleller och att fästa utbytbara backar (art. nr. 1701.250 -1701.280) på den släta sidan
- Fästen för klick system (art. nr. 1701.190 -1701.200) på båda sidor om backen

## Material

- Stål, härdat

## Ritning




Bild 1





Bild 2

## Orderinformation

Backbredd [mm]	Dimension					[kg]	Art.nr.
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> [mm]	h	c		
Back, fast – Bild 1							
125	124,4	88	30	39,5	24	3	1701.120

## Användningsexempel



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spännvidd s <sub>1</sub>	0 - 58	0 - 173	0 - 308
Spännvidd s <sub>2</sub>	0 - 111	50 - 225	4 - 361

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."