

Anslag • mjukt

1701.160



Produktbeskrivning

- För egen tillverkade specialbackar
- Fasningen ger mycket god tillgänglighet till arbetsstycket

Material

- Nodulärt gjutjärn (GGG 40)

Ritning





Bild 1






Bild 2

Orderinformation

Backbredd [mm]	Dimension [mm]					[kg]	Art.nr.	
	b	l ₁	l ₂	h	c			
Back, fast – Bild 1	125	124	101,5	95	58	24	4	1701.160

Användningsexempel



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spännvidd s ₁	0 - 30	0 - 150	0 - 280

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."