

## Anslag • mjukt

1701.170



## Produktbeskrivning

- För egen tillverkade specialbackar
- Fasningen ger mycket god tillgänglighet till arbetsstycket

## Material

- Nodulärt gjutjärn (GGG 40)

## Ritning





Bild 1

Bild 2

## Orderinformation

Backbredd [mm]	b	l <sub>1</sub>	Dimension l <sub>2</sub> [mm]	h	c	[kg]	Art.nr.	
Back, rörlig – Bild 2	125	124	94,5	42	58	24	4	1701.170

## Användningsexempel



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spännvidd s <sub>1</sub>	0 - 30	0 - 150	0 - 280

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."