


## Vridbara backar • rörliga

1701.180




### Produktbeskrivning

- En sida slät och polerad, andra sidan räfflad
- Vridbar 360°
- Använd tillsammans med härdade grundbackar (art. nr. 1701.120)
- Lämplig för påsnäppbara paralleller (art. nr. 1701.190 - 1701.200)

### Material

- Stål, härdat



### Ritning



### Orderinformation

Backbredd [mm]	Dimension				h	c	[kg]	Art.nr.
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> [mm]					
Back, rörlig	125	124,4	84	62	39,5	24	3	1701.180

### Användningsexempel



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spännvidd s <sub>1</sub>	0 - 45	0 - 161	0 - 296
Spännvidd s <sub>2</sub>	0 - 99	38 - 213	0 - 349

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."