

Stödback • pendlande

1702.100



Produktbeskrivning

- För montering av olika nedåtriktade spännelement (art. nr. 1703.300-1703.400), universal gripare (ref. no. 1702.600) set och gripbult (art. nr. 1702.710-1702.780)
- Ytan fram kan användas som spännyta (härdad och polerad) Stöd back, rörlig, oscillerande (art. nr. 1702.200)
- För att späna ojämna arbetsstycken
- För att kompensera icke-parallella spännytor Levereras **utan** kilelement, gripset and gripbultar

Material

- Stål, härdat

Ritning




Bild 1

Bild 2

Orderinformation

Backbredd [mm]	Dimension				[kg]	Art.nr.	
	b	l	h	c			
Back, fast – Bild 1	125	189	104	20	24	3	1702.100

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."