

## Trappformad back • för gripbultar

1702.400



## Produktbeskrivning

- Övre yta och sidoytan, med gänga för montering av parallella backar
- Slipade spännytor
- Ytterligare utbytbara backar kan monteras (art. nr. 1701.250 - 1701.280)
- Lämplig för montering av gripbult
- Första och andra tempo, utan justering
- Lämplig för montering av snäppbara system (art. nr. 1701.190 - 1701.200)

## Viktigt:

Dessa är fasta backar som bara lämpar sig för rektangulära arbetsstycken (sågsnitt) - parallelliteten mindre eller lika med 0.5 mm ( $\parallel \leq 0.5$ ) och cylindriska arbetsstycken - rundhet mindre eller lika med 0.5 ( $O \leq 0.5$ ).

## Material

- Stål, härdat

## Ritning




Bild 1





Bild 2

## Orderinformation

| Backbredd<br>[mm]   | Dimension<br>[mm] |                |                |                |                |                |                |    | Art.nr. |          |
|---------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|---------|----------|
|                     | b <sub>1</sub>    | b <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | c  |         |          |
| Back, fast – Bild 1 |                   |                |                |                |                |                |                |    |         |          |
| 125                 | 124,4             | 74             | 92             | 43             | 34             | 39,5           | 20             | 24 | 3       | 1702.400 |

## Användningsexempel



|   | MS 125-S   | MS 125-M   | MS 125-L   |
|---|------------|------------|------------|
| Spännvidd s <sub>1</sub>                        | 0 - 64     | 0 - 182    | 0 - 314    |
| Spännvidd s <sub>2</sub>                        | 52 - 106   | 52 - 224   | 52 - 356   |
| Spännvidd s <sub>2</sub><br>Runda arbetsstycken | ∅ 88 - 220 | ∅ 88 - 220 | ∅ 88 - 220 |
| Spännvidd s <sub>3</sub>                        | 78 - 106   | 131 - 313  | 131 - 445  |
| Spännvidd s <sub>4</sub>                        | 107 - 214  | 160 - 332  | 160 - 464  |

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."