

## Trappformad back • för gripbultar

1702.500



## Produktbeskrivning

- Övre yta och sidoytan, med gänga för montering av parallella backar
- Slipade spännytor
- Ytterligare utbytbara backar kan monteras (art. nr. 1701.250 - 1701.280)
- Lämplig för montering av gripbult
- Första och andra tempo, utan justering
- Lämplig för montering av snäppbara system (art. nr. 1701.190 - 1701.200)

## Viktigt:

Dessa är fasta backar som bara lämpar sig för rektangulära arbetsstycken (sågsnitt) - parallelliteten mindre eller lika med 0.5 mm ( $\parallel \leq 0.5$ ) och cylindriska arbetsstycken - rundhet mindre eller lika med 0.5 ( $O \leq 0.5$ ).

## Material

- Stål, härdat

## Ritning




Bild 1





Bild 2

## Orderinformation

Backbredd [mm]	Dimension [mm]								[g]	Art.nr.
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c		
Back, rörlig – Bild 2										
125	124,4	74	70	40	47	39,5	20	24	1800	1702.500

## Användningsexempel



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spännvidd s <sub>1</sub>	0 - 64	0 - 182	0 - 314
Spännvidd s <sub>2</sub>	52 - 106	52 - 224	52 - 356
Spännvidd s <sub>2</sub> Runda arbetsstycken	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220
Spännvidd s <sub>3</sub>	78 - 106	131 - 313	131 - 445
Spännvidd s <sub>4</sub>	107 - 214	160 - 332	160 - 464

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."