

Anslag · vridbart
1705.100


Produktbeskrivning

- Kan monteras i de angivna positioner på båda sidor av skruvstycket
- Fästgånga M 8
- Arbetsstyckets 3axliga position kan förinställas
- Stopp kan vridas bort från arbetsstycket när det är fastklämt, för att komma åt med verktygen på arbetsstyckets yta. (repetierbarhet ± 0.01).

Material

- Stål, svartoxiderat

Ritning



Orderinformation

Dimension								[g]	Art.nr.
b min.	b max.	l ₁	l ₂	l ₃ min.	l ₃ max.	l ₄ min.	l ₄ max.		
[mm]									
33	92	67	15	12	63,5	53,5	113,5	1382	1705.100

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."