

Spännvinkel  
1906.540



Produktbeskrivning

Material

- Gjutgods GG

Mer information


Not

Specialutförande på begäran.

Ytterligare produkter

- Gängade lyftöglor, självlåsande


Ritning



Orderinformation

Dimension													y	För bultar	Antal fästhål n	[kg]	Art.nr.
$l_1$	$l_2$	$h_1$	h	a $\pm 0,013$	$b_2$ $\pm 0,2$	$l_3$ $\pm 0,2$	$l_4$	$l_5$	$h_2$ $\pm 0,02$	s $\pm 0,025$	d	[mm]					
500	630	500	595	200	200	200	200	200	200	345	100	M12	12	M12	6	326	1906.540

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."