

## Lokaliserare • slät, till fjädrande tryckstift

22020.0020



## Produktbeskrivning


Lokaliseringdelen kan användas som motpart till alla fjädrande tryckstift med kula. De möjliggör läsning och positionering av respektive arbetsstycke.

Dessa släta lokaliseringar har en 90° försänkning. Tack vare det härdade materialet är lokaliseringarna slitstarka och särskilt lämpliga för applikationer med många upprepade cykler.


## Material

- Stål, härdad, polerad

## Ritning



## Orderinformation

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Dimension d <sub>4</sub>	a	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>		Art.nr.
p6	-0,02 -0,08		[mm]		±0,05		[g]	
6	6	2,5	3,0 3,5	0,7	8	1,5	2	22020.0020

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."