

Fjädrande tryckstift • glatt utförande, med krage och stift

22080.0105



Produktbeskrivning

För att lokalisera, fixera, som ett monteringsstöd, för att applicera tryck/lyft eller för att dämpa stopp.

Material

Upplägg

- Rostfritt stål 1.4305

Kropp

- Rostfritt stål 1.4303

Fjäder

- rostfritt stål

Montering


En H7 tolerans rekommenderas för lokaliseringshålet d_1 .

Mer information

Not

Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.

Ritning




Orderinformation

Dimension										Slag s	Fj. tryck ¹⁾		max.	Lokali- serings hål H7	[g]	Art.nr.
d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	l_1	l_2	l_3	l_4	F_1		F_2	[°C]				
+0,1 +0,04				±0,04		~	~	~		~	~					
[mm]																
Kropp och stift i rostfritt stål																
5	3,8	5,6	4,85	5	12	0,9	2,1	6	4	3,3	9	250	5	1,1	22080.0105	

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."