

Fjäderkropp

22100.0024



Produktbeskrivning

Kan användas för lokalisering.

Material

Kropp

- Stål, förnicklat

Fjäder

- Rostfritt stål 1.4310

Mer information

Not

Specialutförande på begäran

Ritning




Bild 1

Bild 2

Bild 3


Orderinformation

Dimension				Slag s	Fj. tryck ¹⁾		Fjäderstyvhet [N/mm]	max. [°C]	[g]	Art.nr.	
d ₁ ±0,05	L ₀	L för F1 [mm]	L för F2 [mm]		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]					
3	16	13	10,7	8,5	2,3	4,8	8,4	1,6	250	0,3	22100.0024

Hylsa av stål, avrundad – Bild 1

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."