

Fjäderkropp 22100.0212



Produktbeskrivning

Kan användas för lokalisering.

Material

Kropp

- Stål, förnicklat

Fjäder

- Rostfritt stål 1.4310

Mer information

Not

Specialutförande på begäran

Ritning




Bild 1

Bild 2


Bild 3

Orderinformation

Dimension					Slag s	Fj. tryck ¹⁾		Fjäderstyvhet [N/mm]	max. [°C]	g	Art.nr.
d ₁ ±0,05	L ₀	L för F ₁ [mm]	L för F ₂ [mm]	L ₃		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
Hylsa av stål, spetsig – Bild 2											
2,2	16	12	10,5	7,8	1,5	2,2	3	0,53	250	0,2	22100.0212

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."