

Indexbultar kompakt • med sexkant

22110.0113



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.
Modeller med / utan låsning har samma bygghöjd.
Tack vare gängsläppningen kan indexbulten skruvas helt in.

Material

Kropp

- Stål, svartoxiderat

Låspinne

- Stål, härdat

Grepp

- Termoplast (PA 6), svart, matt

Montering

Gänglängden kan justeras genom
distansringar för indexbultar (EH 22120.).

Mer information


Not

Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.

Ytterligare produkter

- Hållare, för indexbultar, gjuten zink,
- Lokaliseringsbussningar , för indexbultar
- Distansring, för indexbultar

Ritning




Orderinformation


d ₁ -0,02 -0,05	d ₂	Dimension					SW [mm]	Fj. tryck ¹⁾		min. max.		[g]	Art.nr.
		l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]			
med knopp, svart – Bild 1, Stål													
8	M16 x 1,5	12	28	58	26	8	17	8,5	28	-30	80	62	22110.0113

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension d ₂ [mm]	Nyckel storlek [mm]	[g]	Art.nr.
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."