

Indexbultar kompakt • med sexkant och låsning

22110.0135



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.
Modeller med / utan låsning har samma bygghöjd.
Tack vare gängsläppningen kan indexbulten skruvas helt in.

Material

Kropp

- Stål, svartoxiderat

Låspinne

- Stål, härdad

Grepp

- Termoplast (PA 6), svart, matt

Montering

Gänglängden kan justeras genom
distansringar för indexbultar (EH 22120.).

Drift

Knoppen dras ut och vrids 90° och säkras med
ett hack (när låspinnen inte får skjuta ut).

Mer information


Not

Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.

Ytterligare produkter

- Hållare, för indexbultar, gjuten zink,
- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar
- Distansring, för indexbultar

Ritning




Orderinformation													
Dimension							SW	Fj. tryck ¹⁾					Art.nr.
d ₁	d ₂	l ₂	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄		F ₁	F ₂	min.	max.		
-0,02		min.						~	~				
-0,05													
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
with knob, black, stål													
10	M16 x 1,5	12	28	58	26	8	17	9,5	38	-30	80	69	22110.0135

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör				
	Dimension d ₂ [mm]	Nyckel storlek [mm]	[g]	Art.nr.
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."