

Indexbultar kompakt • med sexkant

22110.0155



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.
Modeller med / utan låsning har samma bygghöjd.
Tack vare gängsläppningen kan indexbulten skruvas helt in.

Material

Kropp

- Stål, svartoxiderat

Låspinne

- Stål, härdad

Montering

Gänglängden kan justeras genom
distansringar för indexbultar (EH 22120.).

Mer information


Not

Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.

Ytterligare produkter

- Hållare, för indexbultar, gjuten zink,
- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar
- Distansring, för indexbultar

Ritning



Orderinformation


Dimension									SW	Fj. tryck ¹⁾		 max.		Art.nr.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₄	d ₅	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆		F ₁ ~	F ₂ ~			
-0,02														
-0,05														
[mm]									[mm]	[N]		[°C]	[g]	
Utan grepp – Bild 2, stål														
10	M16 x 1,5	12	M6	10	26	8	8,5	4	17	9,5	38	250	56	22110.0155

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension d ₂ [mm]	Nyckel storlek [mm]		Art.nr.
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."