

Indexbultar kompakt • med sexkant

22110.0210



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.
Modeller med / utan låsning har samma bygghöjd.
Tack vare gängsläppningen kan indexbulten skruvas helt in.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4305

Låspinne

- Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Grepp

- Termoplast (PA 6), svart, matt

Montering

Gänglängden kan justeras genom
distansringar för indexbultar (EH 22120.).

Mer information


Not

Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.

Ytterligare produkter

- Hållare, för indexbultar, gjuten zink,
- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar
- Distansring, för indexbultar

Ritning



Orderinformation


Dimension							SW	Fj. tryck ¹⁾				Art.nr.	
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
-0,02													
-0,05													
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
with knob, black – Bild 1, rostfritt stål													
6	M12 x 1,5	9	23	48	22	6	14	6	25	-30	80	29	22110.0210

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension d ₂ [mm]	Nyckel storlek [mm]	 [g]	Art.nr.
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."