

Indexbultar • med monteringsfläns, horisontal
22110.0345



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.

Material

- Huset**
- Zink gjutet, plastbelagd, svart
- Lås-pinne**
- Rostfritt stål 1.4305
- Grepp**
- Termoplast (PA 6), svart, matt

Montering

Montering med hjälp av bricka ISO 7092.

Drift


Vid användandet av läsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när lås-pinnen inte får skjuta ut).

Mer information

Not

Knopp ej demonterbar

Ritning



Orderinformation

Dimension														Fj. tryck ¹⁾		Temperatur		Vikt	Art.nr.						
d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	min.	max.			[g]					
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~	[°C]									
[mm]																				[N]		[°C]		[g]	
Med knapp och låsning – Bild 3																									
5	16	25,5	28	8	4,3	4,5	9,5	18	5	10	10,5	43,5	5	5	24	-30	80	26	22110.0345						

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."