

## Indexbultar mini • rostfritt stål

22110.1136



### Produktbeskrivning

Speciellt lämpad för att skruvas in i tunnväggiga detaljer.  
Utförande för minsta möjliga inbyggnadsmått.  
Tack vare gängsläppningen kan indexbulten skruvas helt in.

### Material

#### Kropp

- Rostfritt stål 1.4305

#### Låspinne

- Rostfritt stål 1.4305

#### Grepp

- Rostfritt stål 1.4308

### Montering

Skruva in indexbulten. Genom att lyfta knoppen frigörs sexkantsmuttern för montage. Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).

### Drift

För att säkra den låsbara modellen, lyft knoppen och vrid den 30°.

### Mer information

#### Not

Knopp ej demonterbar

#### Ytterligare produkter

- Distansring, för indexbultar

### Ritning




Bild 1


Bild 2

### Orderinformation

| Dimension            |                |                |                |                |                        |                | SW   | Fj. tryck <sup>1)</sup> |                     | max.<br>[°C] | [g] | Art.nr.    |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------|-------------------------|---------------------|--------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub><br>h9 | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | l <sub>3</sub> |      | F <sub>1</sub><br>~     | F <sub>2</sub><br>~ |              |     |            |
| [mm]                 |                |                |                |                |                        |                | [mm] | [N]                     |                     |              |     |            |
| Med låsning – Bild 2 |                |                |                |                |                        |                |      |                         |                     |              |     |            |
| 5                    | M10 x 1        | 25             | 18             | 34             | 6                      | 8              | 12   | 6                       | 16                  | 250          | 49  | 22110.1136 |

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."