

Indexbultar kompakt • med sexkant och låsning

22110.2236



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.
Modeller med / utan låsning har samma bygghöjd.
Tack vare gängsläppningen kan indexbulten skrivas helt in.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4305

Låsbinne

- Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Grepp

- Termoplast (PA 6), svart, matt
- Termoplast PA 6, red, dull

Montering

Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).

Drift

Knoppen dras ut och vrids 90° och säkras med ett hack (när låsbinnet inte får skjutas ut).

Mer information


Not

Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.



Ytterligare produkter

- Hållare, för indexbultar, gjuten zink,
- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar
- Distansring, för indexbultar

Ritning





Orderinformation

| Dimension | | | | | | | SW | Fj. tryck ¹⁾ | |  | |  | Art.nr. |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-------------------------|---------------------|---|------|---|------------|
| d ₁ | d ₂ | l ₂ min. | d ₃ | l ₁ | l ₃ | l ₄ | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | min. | max. | | |
| [mm] | | | | | | | [mm] | [N] | | [°C] | | | |
| with knob, red, rostfritt stål | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | 71,5 | 33 | 10 | 22 | 11,5 | 40 | -30 | 80 | 127 | 22110.2236 |

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

| | Dimension d ₂ [mm] | Nyckel storlek [mm] |  | Art.nr. |
|---|-------------------------------------|------------------------|---|------------|
| | | | [g] | |
| Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål | | | | |
|  | M20 x 1,5 | 30 | 32,0 | 22120.0520 |

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."