

## Indexbultar • with mounting flange, horizontal, stainless steel

22110.2305



### Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.

#### Material

##### Huset

- Stainless steel 1.4308, precision casting, bright, matt blasted

##### Låspinne

- Rostfritt stål 1.4305

##### Dragring

- Rostfritt stål 1.4310

#### Montering

Montering med hjälp av bricka ISO 7092.

#### Drift




Vid användandet av läsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinne inte får skjuta ut).

#### Mer information

#### Not




Knopp ej demonterbar

### Ritning






utan låsning

**Bild 1**



utan låsning

**Bild 2**



med låsning

**Bild 3**

### Orderinformation

Dimension														Fj. tryck <sup>1)</sup>		🌡️	📦	Art.nr.				
d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	k <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	max.	[g]					
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~	[°C]						
[mm]																			[N]			
<b>Med dragring, ingen låsning – Bild 1</b>																						
5	18	22	28	8	4,3	4,5	9,5	18	5	10	7	45	5	5	24	100	24	22110.2305				

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler