

Indexbultar • with mounting flange, horizontal, stainless steel

22110.2346



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.

Material

Huset

- Stainless steel 1.4308, precision casting, bright, matt blasted

Lås-pinne

- Rostfritt stål 1.4305

Grepp

- Termoplast (PA 6), svart, matt

Montering

Montering med hjälp av bricka ISO 7092.

Drift


Vid användandet av läsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när lås-pinnen inte får skjuta ut).

Mer information

Not


Knopp ej demonterbar

Ritning




utan låsning

Bild 1



utan låsning

Bild 2



med låsning

Bild 3

Orderinformation

Dimension														Fj. tryck ¹⁾		🌡️		📦	Art.nr.
d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	min.	max.		
[mm]														[N]	[N]	[°C]	[g]		
6	18	30,5	32	10	5,4	5	10,5	21	5,5	12	13	52	6	5	21	-30	80	48	22110.2346

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler