

Indexbultar • enkelt utförande

22120.0728



Produktbeskrivning

Montering begränsas till applikationer som inte kräver noggrann positionering.
Enkelt utförande med mycket små dimensioner.

Material

Kropp

- Stål, förzinkat genom galvanisering

Låspinne

- Rostfritt stål 1.4305

Dragring

- Rostfritt stål 1.4310

Drift

Vid användandet av läsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).

Mer information

Not

Låsmutter beställs separat.

Ytterligare produkter

- Lokaliseringsbussningar , för indexbultar

Ritning




Bild 1

Bild 2



Bild 3

Orderinformation


Dimension											SW Åtdragningsmoment max.	Fj. tryck ¹⁾		max.	[g]	Art.nr.		
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅	s min.	F ₁		F ₂	[°C]				[mm]	[Nm]
-0,05																		
Med dragring, ingen låsning – Bild 1, Stål																		
8	M12	30	13,8	71	8	24	9	20,5	8	12	20	6	22	250	31	22120.0728		

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension d_2 [mm]	Nyckel storlek [mm]	 [g]	Art.nr.
Stål				
	M12	18	7,6	22120.0708

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."