

Indexbultar • med sexkantkrage, rostfritt stål A4 22120.1066



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.
Den rostfria A4-versionen säkerställer maximal korrosionsbeständighet.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4401

Låspinne

- Rostfritt stål 1.4401 förnicklat

Grepp

- Thermoplast PA 6, gråsvart, matt

Låsmutter

- Rostfritt stål 1.4401

Mer information

Not

Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.

Ritning




Bild 1


Bild 2

Orderinformation

| Dimension | | | | | | | Fj. tryck ¹⁾ | | Fj. temp. | | Fj. vikt | Art.nr. |
|----------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|------|----------|------------|
| d ₁ | d ₂ | l ₂ min. | d ₃ | l ₁ | l ₃ | l ₄ | F ₁ ~ | F ₂ ~ | min. | max. | [g] | |
| [mm] | | | | | | | [N] | | [°C] | | | |
| med knapp av termoplast – Bild 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | 48 | 22 | 6 | 4 | 20 | -30 | 80 | 30 | 22120.1066 |

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

| | Dimension d ₂ [mm] | Nyckel storlek [mm] | Fj. vikt [g] | Art.nr. |
|---|-------------------------------------|------------------------|-----------------|------------|
| Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål 1.4401 | | | | |
|  | M12 x 1,5 | 18 | 7,6 | 22120.1516 |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler