

## Indexbultar • with hexagon collar, stainless steel A4

22120.1074



### Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.  
The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.

### Material

#### Kropp

- Rostfritt stål 1.4401

#### Låspinne

- Rostfritt stål 1.4401 förnicklat

#### Grepp

- Rostfritt stål 1.4401

#### Låsmutter

- Rostfritt stål 1.4401

### Mer information

#### Not

Knopp ej demonterbar  
Låsmutter beställs separat.

### Ritning




Bild 1


Bild 2

## Orderinformation

d <sub>1</sub> -0,02 -0,05	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	Dimension				Fj. tryck <sup>1)</sup>		max. [°C]	[g]	Art.nr.
			d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~			
with knob from stainless steel – Bild 2											
4	M8 x 1	6	16	35	16	5	3	11	100	20	22120.1074

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Tillbehör

	Dimension d <sub>2</sub> [mm]	Nyckel storlek [mm]	[g]	Art.nr.
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål 1.4401				
	M 8 x 1	13	2,8	22120.1514

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler