

Indexbultar • with hexagon collar and locking, stainless steel A4

22120.1144



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.
The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4401

Låspinne

- Rostfritt stål 1.4401 förnicklat

Grepp

- Thermoplast PA 6, gråsvart, matt

Låsmutter


- Rostfritt stål 1.4401

Mer information

Not

Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.

Ritning





Orderinformation

| Dimension | | | | | | | Fj. tryck ¹⁾ | | min. max. | | Art.nr. | |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|----|---------|------------|
| d ₁ | d ₂ | l ₂ min. | d ₃ | l ₁ | l ₃ | l ₄ | F ₁ ~ | F ₂ ~ | [°C] | | | [g] |
| with knob of thermoplastic – Bild 1 | | | | | | | | | | | | |
| -0,02 -0,05 | | | [mm] | | | | [N] | | | | | |
| 4 | M8 x 1 | 4 | 16 | 35 | 16 | 5 | 3,5 | 11 | -30 | 80 | 12 | 22120.1144 |

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

| | Dimension d ₂ [mm] | Nyckel storlek [mm] |  [g] | Art.nr. |
|---|-------------------------------------|------------------------|--|------------|
| Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål 1.4401 | | | | |
|  | M 8 x 1 | 13 | 2,8 | 22120.1514 |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler