

Indexbultar • med sexkantkrage och låsning, rostfritt stål A4 22120.1155



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.
Den rostfria A4-versionen säkerställer maximal korrosionsbeständighet.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4401

Låspinne

- Rostfritt stål 1.4401 förnicklat

Grepp

- Rostfritt stål 1.4401

Låsmutter


- Rostfritt stål 1.4401

Mer information

Not

Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.

Ritning




Orderinformation

| Dimension | | | | | | | Fj. tryck ¹⁾ | | 🌡️ | 🏋️ | Art.nr. |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------|------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | l ₂ min. | d ₃ | l ₁ | l ₃ | l ₄ | F ₁ ~ | F ₂ ~ | max. | | |
| [mm] | | | | | | | [N] | | [°C] | [g] | |
| med knapp av rostfritt stål – Bild 2 | | | | | | | | | | | |
| 5 | M10 x 1 | 5 | 18 | 40 | 18 | 6 | 3 | 12 | 100 | 36 | 22120.1155 |

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

| | Dimension d ₂ [mm] | Nyckel storlek [mm] | 🏋️ [g] | Art.nr. |
|---|-------------------------------------|------------------------|-----------|------------|
| Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål 1.4401 | | | | |
|  | M 8 x 1 | 13 | 2,8 | 22120.1514 |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler