

## Indexbultar • med sexkantkrage och låsning, rostfritt stål A4

22120.1164



### Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.  
Den rostfria A4-versionen säkerställer maximal korrosionsbeständighet.

### Material

#### Kropp

- Rostfritt stål 1.4401

#### Låsplanne

- Rostfritt stål 1.4401 förnicklat

#### Grepp

- Thermoplast PA 6, gråsvart, matt

#### Låsmutter


- Rostfritt stål 1.4401

### Mer information

#### Not

Knopp ej demonterbar  
Låsmutter beställs separat.

### Ritning





### Orderinformation

Dimension							Fj. tryck <sup>1)</sup>		min.   max.		Art.nr.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	[°C]			[g]
[mm]							[N]		[°C]		[g]	
-0,02 -0,05												
<b>med knopp av termoplast – Bild 1</b>												
4	M8 x 1	6	16	35	22	6	4,5	16	-30	80	11	22120.1164

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Tillbehör

	Dimension d <sub>2</sub> [mm]	Nyckel storlek [mm]	 [g]	Art.nr.
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål 1.4401				
	M12 x 1,5	18	7,6	22120.1516

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler