

## Indexbultar • with hexagon collar and locking, stainless steel A4

22120.1166



### Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.  
The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.

### Material

#### Kropp

- Rostfritt stål 1.4401

#### Låspinne

- Rostfritt stål 1.4401 förnicklat

#### Grepp

- Thermoplast PA 6, gråsvart, matt

#### Låsmutter


- Rostfritt stål 1.4401

### Mer information

#### Not

Knopp ej demonterbar  
Låsmutter beställs separat.

### Ritning





### Orderinformation

Dimension							Fj. tryck <sup>1)</sup>		Temperatur		Nettovikt	Art.nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	max.	[g]	
[mm]							[N]		[°C]			
-0,02 -0,05												
with knob of thermoplastic – Bild 1												
6	M12 x 1,5	9	23	58	26	8	6	23	-30	80	33	22120.1166

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Tillbehör

	Dimension d <sub>2</sub> [mm]	Nyckel storlek [mm]	 [g]	Art.nr.
<b>Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål 1.4401</b>				
	M16 x 1,5	24	18,0	22120.1518

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler