

Indexbultar • with hexagon collar and locking, stainless steel A4

22120.1182



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.
The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4401

Låspinne

- Rostfritt stål 1.4401 förnicklat

Grepp

- Thermoplast PA 6, gråsvart, matt

Låsmutter

- Rostfritt stål 1.4401

Mer information

Not

Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.

Ritning




Bild 1

Bild 2



Orderinformation

Dimension		Fj. tryck ¹⁾		min. max.		[g]		Art.nr.				
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂	min.	max.	[g]	Art.nr.
[mm]		[N]		[°C]		[g]						
12	M20 x 1,5	15	33	71,5	33	10	9	32	-30	80	141	22120.1182

with knob of thermoplastic – Bild 1

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension d ₂ [mm]	Nyckel storlek [mm]	 [g]	Art.nr.
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål 1.4401				
	M20 x 1,5	30	33,0	22120.1520

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler