

## Indexbultar • med monteringsfläns, horisontal

22120.1232



### Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering.

### Material

#### Huset

- Zink gjutet, plastbelagd, svart

#### Låsbinne

- Stål, förzinkat genom galvanisering

#### Hake

- plast


### Montering

Montering med hjälp av bricka ISO 7092.

### Drift

Vid användandet av läsbar modell, knappen dras ut, vrid den 70° och säkra med spåret (när låsinnen inte får skjuta ut).

### Ritning




### Orderinformation

Dimension															Fj. tryck <sup>1)</sup>		Temperatur		Vikt	Art.nr.
d	l <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	k <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.		
-0,05	min.														~	~				
[mm]															[N]	[N]	[°C]			
Med låsning, höger – Bild 3																				
10	12	46	40	20	6,4	11	6	29	33	6,5	14,5	19	71	17	25	38	-30	80	132	22120.1232

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."