

Indexbultar • med frigöringslås

22122.0005



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.

Material

Kropp

- Stål, svartoxiderat

Tryckknapp

- Thermoplast röd (POM)

Låspinne

- Stål, härdat

Grepp

- Thermoplast PA 6, gråsvart, matt

Montering

Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).

Drift

Tryck in den röda knappen, och håll den intryckt. Endast då kan låspinnen sättas i med knoppen.

Mer information



Not

Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.

Ytterligare produkter



- Lokaliseringsbussningar , för indexbultar
- Distansring, för indexbultar
- Hållare, för indexbultar

Ritning





låsmutter
22120.0116 - .0118 (stål)
22120.0516 - .0518 (rostfritt stål)

Orderinformation

d ₁ -0,02 -0,04	d ₂	Dimension					SW [mm]	Fj. tryck ¹⁾		 min. max. [°C]		 [g]	Art.nr.
		l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	[N]	[N]		
6	M12 x 1,5	6	28	56	22	6	19	6,5	19	-30	80	45	22122.0005

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension d ₂ [mm]	Nyckel storlek [mm]	 [g]	Art.nr.
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."