

## Indexbultar • med frigöringslås

22122.0005



### Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.

#### Material

##### Kropp

- Stål, svartoxiderat

##### Tryckknapp

- Thermoplast röd (POM)

##### Låspinne

- Stål, härdat

##### Grepp

- Thermoplast PA 6, gråsvart, matt

#### Montering

Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).

#### Drift

Tryck in den röda knappen, och håll den intryckt. Endast då kan låspinnen sättas i med knoppen.

#### Mer information



#### Not

Knopp ej demonterbar  
Låsmutter beställs separat.

#### Ytterligare produkter

- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar
- Distansring, för indexbultar
- Hållare, för indexbultar

### Ritning





låsmutter

22120.0116 - .0118 (stål)



22120.0516 - .0518 (rostfritt stål)

## Orderinformation

d <sub>1</sub> -0,02 -0,04	d <sub>2</sub>	Dimension					SW [mm]	Fj. tryck <sup>1)</sup>		 min.   max. [°C]		 [g]	Art.nr.
		l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~				
stål													
6	M12 x 1,5	6	28	56	22	6	19	6,5	19	-30	80	45	22122.0005

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Tillbehör

	Dimension d <sub>2</sub> [mm]	Nyckel storlek [mm]	 [g]	Art.nr.
stål				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

## Innehåller SVHC-ämnen &gt;0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."