

Indexbultar • med frigöringslås

22122.0110



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4305

Tryckknapp

- Thermoplast röd (POM)

Låspinne

- Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Grepp

- Thermoplast PA 6, gråsvart, matt

Montering

Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).

Drift

Tryck in den röda knappen, och håll den intryckt. Endast då kan låspinnen sättas i med knoppen.

Mer information



Not

Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.

Ytterligare produkter

- Lokaliseringsbussningar , för indexbultar
- Distansring, för indexbultar
- Hållare, för indexbultar

Ritning



låsmutter

22120.0116 - .0118 (stål)

22120.0516 - .0518 (rostfritt stål)

Orderinformation

Dimension							SW	Fj. tryck ¹⁾		min. max.		[g]	Art.nr.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]			
[mm]							[mm]	[N]					
Rostfritt stål													
6	M12 x 1,5	9	28	56	22	6	19	6	25	-30	80	45	22122.0110

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."