

Indexbultar • med snabbblås huvud

22122.0225



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.

Material

Kropp

- Stål, svartoxiderat

Tryckknapp

- Thermoplast röd (POM)

Låspinne

- Stål, härdat

Grepp

- Thermoplast PA 6, gråsvart, matt

Montering

Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).

Drift

Låstappen dras in och låses genom att dra in knoppen. Den utskjutande röda tryckknappen indikerar låspositionen (låstappen dras in). Genom att trycka på den röda tryckknappen hoppas låstappen tillbaka till låst position.

Mer information



Not

Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.

Ytterligare produkter

- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar
- Distansring, för indexbultar
- Hållare, för indexbultar

Ritning



låsmutter
22120.0116 - .0118 (stål)
22120.0516 - .0518 (rostfritt stål)

Orderinformation

Dimension							SW	Fj. tryck ¹⁾		min. max.		[g]	Art.nr.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]			
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
stål													
10	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	9,5	38	-30	80	79	22122.0225

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."