

## Kullåspinnar · Självlåsand, med knapphandtag

### 22350.0216



#### Produktbeskrivning

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdad, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Kompakt modell med knappgrepp.

#### Material

##### Bult

- Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad

##### Handtag

- Aluminium, svart liknande RAL 9005

##### Tryckknapp

- Rostfritt stål, svart

##### Fjäder

- Rostfritt stål

#### Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.

#### Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

#### Mer information

#### Not

Specialutförande på begäran.

#### Tillbehör

Kan enkelt förses med hållare EH 22400.

#### Ytterligare produkter

- Lokaliseringsbussningar , för kullåspinnar
- Lokaliseringsbussningar , med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar
- Hållare
- Positioneringsbussningar, med krage, DIN 172 A
- Positioneringsbussningar, utan krage, DIN 179 A
- Kullåspinne med knapphandtag, enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17984

#### Ritning



\*\* Utförande av rostfritt stål 1.4542 med markering.

## Orderinformation

| Dimension      |                |                |                |                |                      |                |                |                |   | Lokali-<br>serings hål<br>H11 | min.   max. |     | Skjuvmotstånd<br>dubbel <sup>1)</sup><br>min. | Art.nr.    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------|-----|---|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub><br>±1 | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> |   | [mm]                          | [°C]        | [g] | [kN]  |            |
| -0,04<br>-0,08 | +0,6           |                |                |                |                      |                |                |                |   |                               |             |     |   |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                      |                |                |                |   |                               |             |     |   |            |
| Rostfritt stål |                |                |                |                |                      |                |                |                |   |                               |             |     |   |            |
| 5              | 30             | 5,5            | 11,3           | 20             | 6                    | 20,7           | 17,6           | 14,6           | 5 | -30                           | 150         | 15  | 24  | 22350.0216 |

<sup>1)</sup> Skjuvmotstånd motsvarande DIN 50141

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### Icke-RoHS-kompatibel

Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."