

## Lokaliseringsbussning med tätning, slät • för lyftöglor

22350.1963



### Produktbeskrivning

Tätningen förhindrar vätska och smuts från att tränga in. Bussningen passar därför särskilt bra utomhus.

Lokaliseringsbussningar används för snabb och säker lokalisering av lyftöglor EH 22350 / EH 22351.

Den här modellen passar för tillämpningar som kräver en installation i jämnhöjd med ytan.

En haknyckel krävs för installation. Som tillbehör finns en justerbar haknyckel och en hak- och hylsnyckel. I kombination med en hylsnyckel / skruvmejsel är hak- och hylsnyckeln särskilt lämplig att använda om utrymmet är begränsat.

Rost och nöttningsbeständig.

### Material

#### Bussning

- Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad

#### O-ring

- NBR

#### Fjäder

- Rostfritt stål

### Montering

Säkra toleranser och konsekvent funktion.


Enkel montering i olika material.

Bussning installeras enkelt med monteringsverktyg.

Kan monteras i bottenhål.

När det gäller tunnväggiga detaljer sker montering med låsmutter.


### Ritning




### Orderinformation

Dimension		För nominell längd	Dimension					Åtdragning moment max.	x	Bärande kraft			För lyftöglor	Art.nr.			
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>			l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	F <sub>1</sub>			F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>	
H11	[mm]	[mm]	-0,2	+0,3	+0,1	[mm]			[Nm]	[mm]	[kN]		[g]				
16	M30 x 2	25	39	19,3	5,1	78	72	30	33	200	1,5	4,8	4,5	4,1	22350.0641 / .0741	253	22350.1963

## Tillbehör

	Passar till storlek $d_1$ [mm]	Stift distans $\pm 0,1$ [mm]	Stift diameter $-0,1$ [mm]	Fyrkantshål [tum ]	 [g]	Art.nr.
<b>justerbar haknyckel, förskjutning</b>						
	10/12/16/20/25	-	5		309	22350.1991
<b>haknyckel (hylsnyckelinsats)</b>						
	16/20	30	5	1/2	243	22350.1998

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."