

## Kullåspinnar • självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshårdad

### 22380.0172



#### Produktbeskrivning

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, hårdad, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Ergonomiskt grepp, olika färgkombinationer tillgängliga. Greppets design ger ett skydd mot oavsiktligt öppnande.

#### Material

##### Bult

- Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshårdad

##### Handtag

- Thermoplast (PA 6) grå / orange

##### Fjäder

- rostfritt stål

#### Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.

#### Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

#### Mer information

#### Not

Specialutförande på begäran.

#### Referens

Rostfritt stål 1.4305, se EH 22370.


#### Tillbehör

Kan enkelt förses med hållare EH 22400.

#### Ytterligare produkter

- Kullåspinnar, självlåsande, med kombinationshandtag
- Lokaliseringsbussningar, för kullåspinnar
- Lokaliseringsbussningar, med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar
- Hållare
- Positioneringsbussningar, med krage, DIN 172 A
- Positioneringsbussningar, utan krage, DIN 179 A

#### Ritning




\*\* Utförande av rostfritt stål 1.4542 med märkning.

#### Orderinformation

| Dimension            |                |                |                |                |                |                |                | Lokali-<br>serings hål<br>H11 | Skjuvmotstånd<br>dubbel <sup>1)</sup><br>min. |  min. max. |  | Art.nr. |            |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| d <sub>1</sub>       | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |                               |                                               |                                                                                                 |                                                                                       |         |            |
| -0,04                | +0,6           |                |                |                | ±1             |                |                |                               |                                               |                                                                                                 |                                                                                       |         |            |
| -0,08                |                |                |                |                |                |                |                |                               |                                               |                                                                                                 |                                                                                       |         |            |
| [mm]                 |                |                |                |                |                |                |                | [mm]                          | [kN]                                          | [°C]                                                                                            |                                                                                       | [g]     |            |
| Handtag färg: orange |                |                |                |                |                |                |                |                               |                                               |                                                                                                 |                                                                                       |         |            |
| 8                    | 10             | 9,5            | 39,2           | 18,4           | 8,2            | 33,3           | 13,4           | 8                             | 63                                            | -30                                                                                             | 80                                                                                    | 38      | 22380.0172 |

<sup>1)</sup> Skjuvmotstånd motsvarande DIN 50141

Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."