

## Kullåspinnar • självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshårdad

### 22380.0500



#### Produktbeskrivning

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, hårdad, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Ergonomiskt grepp, olika färgkombinationer tillgängliga. Greppets design ger ett skydd mot oavsiktligt öppnande.

#### Material

##### Bult

- Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshårdad

##### Handtag

- Thermoplast (PA 6) grå / blå

##### Fjäder

- rostfritt stål

#### Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.

#### Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

#### Mer information

#### Not

Specialutförande på begäran.

#### Referens

Rostfritt stål 1.4305, se EH 22370.


#### Tillbehör

Kan enkelt förses med hållare EH 22400.

#### Ytterligare produkter

- Kullåspinnar, självlåsande, med kombinationshandtag
- Lokaliseringsbussningar, för kullåspinnar
- Lokaliseringsbussningar, med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar
- Hållare
- Positioneringsbussningar, med krage, DIN 172 A
- Positioneringsbussningar, utan krage, DIN 179 A

#### Ritning




\*\* Utförande av rostfritt stål 1.4542 med märkning.

#### Orderinformation

| Dimension         |                |                |                |                |                |                |                | Lokali-<br>serings hål<br>H11 | Skjuvmotstånd<br>dubbel <sup>1)</sup><br>min. | min. | max. |     | Art.nr.    |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>    | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | [mm]                          | [kN]                                          | [°C] |      | [g] |            |
| -0,04<br>-0,08    | +0,6           |                |                |                | ±1             |                |                |                               |                                               |      |      |     |            |
| [mm]              |                |                |                |                |                |                |                |                               |                                               |      |      |     |            |
| Handtag färg: blå |                |                |                |                |                |                |                |                               |                                               |      |      |     |            |
| 12                | 120            | 14,5           | 47,6           | 25,2           | 10,6           | 39,7           | 16,7           | 12                            | 144                                           | -30  | 80   | 177 | 22380.0500 |

<sup>1)</sup> Skjuvmotstånd motsvarande DIN 50141

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."