

## Kultryckskruv • utan huvud, kula vridsäkrad

22700.0686



### Produktbeskrivning

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp. Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

### Material

#### Kula

- Kullagerstål, härdat

#### Skruv

- Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

### Mer information

#### Not

Kula säkrad mot vridning  
Specialutförande på begäran.

#### Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data


#### Ytterligare produkter

- Kultryckskruv, utan huvud, slät kula
- Kultryckskruv, utan huvud, fingängad
- Kultryckskruv, utan huvud, slät kula, torx spår

### Ritning



### Orderinformation

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Dimension d <sub>3</sub> [mm]	kulans diameter	SW [mm]	Max. last kapacitet med statisk last <sup>1)</sup> max. [kN]	 [g]	Art.nr.
M24	80	15,8	18	12	80	215	22700.0686

<sup>1)</sup> Belastningstal gäller inte för rostfritt utförande.

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."