

Kultryckskruv • utan huvud, kula vridsäkrad

22700.0726



Produktbeskrivning

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp. Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Material

Kula

- Kullagerstål, härdat

Skruv

- Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm²

Mer information

Not

Kula säkrad mot vridning
Specialutförande på begäran.


Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

Ytterligare produkter

- Kultryckskruv, utan huvud, slät kula
- Kultryckskruv, utan huvud, fingängad
- Kultryckskruv, utan huvud, slät kula, torx spår

Ritning



Orderinformation

d ₁	l ₂	Dimension d ₃ [mm]	kulans diameter	SW [mm]	Max. last kapacitet med statisk last ¹⁾ max. [kN]	[g]	Art.nr.
Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål							
M12	40	7,2	8,5	6	18	25	22700.0726

¹⁾ Belastningstal gäller inte för rostfritt utförande.

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."