

## Kultryckskruv • utan huvud, kula vridsäkrad

22700.0813



## Produktbeskrivning

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp. Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

## Material

## Kula

- Rostfritt stål, härdat

## Skruv

- Rostfritt stål 1.4305

## Mer information

## Not

Kula säkrad mot vridning  
Specialutförande på begäran.


## Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data


## Ytterligare produkter

- Kultryckskruv, utan huvud, slät kula
- Kultryckskruv, utan huvud, fingängad
- Kultryckskruv, utan huvud, slät kula, torx spår

## Ritning



## Orderinformation

| d <sub>1</sub>                       | l <sub>2</sub> | Dimension<br>d <sub>3</sub><br>[mm] | kulans diameter | SW<br>[mm] | Max. last<br>kapacitet med<br>statisk last <sup>1)</sup><br>max.<br>[kN] | <br>[g] | Art.nr.    |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|------------|--|--|------------|
| Platt kula, plan yta, rostfritt stål |                |                                     |                 |            |  |  |            |
| M8                                   | 16             | 4,5                                 | 5,5             | 4          | 9  | 3,9  | 22700.0813 |

<sup>1)</sup> Belastningstal gäller inte för rostfritt utförande.

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."